


Lineáris portál DHSL-2DGC25-DGEA25

Cikkszám: 543004

FESTO

dugattyúrúd nélküli hajtóműből, vezetőtengelyből és elektromos konzolból áll, dinamikus, precíz, elektromos pozicionálás. A Festo fordító- és megfogó elemválasztékához illeszkedő csatlakozások. Mint szerelő készlet vagy teljesen összeszerelve és installálva rendelhető.

Feladatához tájékoztató ajánlatot adunk. Kérjük, kattintson a fenti FAX ajánlatkérés jelképre.



Adatlap

Jellemző	Érték
Csoport	Lineáris portál 3.0
Hasznos terhelés	0 ... 6 kg
Hajtómű, Z tengely	DGEA-25
Meghajtó rendszer, Z tengely	elektromos DGEA fogasszíj
Középhezset, Z tengely	tetszőleges
Löket, Z tengely	0 ... 800 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Z tengely	± 0,05 mm
Ismétlési pontosság, középhezsetben, Z tengely	± 0,05 mm
Hajtómű, Y tengely	2x DGC-25
Meghajtó rendszer, Y tengely	pneumatikus
Löket, Y tengely	0 ... 3,000 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Y tengely	± 0,02 mm