


Lineáris portál DHSL-2DGE40SP-HMP25

Cikkszám: 543011

FESTO

elektromos orsójajtású vezető tengelyes tengelyből és moduláris handling tengelyből áll, precíz pozicionálás és robusztusság. A Festo fordító- és megfogó elemválasztékához illeszkedő csatlakozások. Mint szerelő készlet vagy teljesen összeszerelve és installálva rendelhető.

Feladatához tájékoztató ajánlatot adunk. Kérjük, kattintson a fenti FAX ajánlatkérés jelképre.



Adatlap

Jellemző	Érték
Csoport	Lineáris portál 4.0
Hasznos terhelés	0 ... 10 kg
Hajtómű, Z tengely	HMP-25
Meghajtó rendszer, Z tengely	pneumatikus
Középhegység, Z tengely	egyszeres
Lökét, Z tengely	0 ... 400 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Z tengely	± 0,02 mm
Ismétlési pontosság, középhegységben, Z tengely	± 0,02 mm
Hajtómű, Y tengely	2x DGE-40-SP
Meghajtó rendszer, Y tengely	elektromos orsóval
Középhegység, Y tengely	tetszőleges
Lökét, Y tengely	0 ... 1,000 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Y tengely	± 0,02 mm
Ismétlési pontosság, középhegységben, Y tengely	± 0,1 mm