


Síkportál DHSF-DGE40RF-DGE40RF

Cikkszám: 543026

FESTO

elektromos fogasszíf hajtású görgősvezetékes tengelyből és vezető tengelyből áll, egzakt és nagyon dinamikus pozícionálás. A Festo fordító- és megfogó elemválasztékához illeszkedő csatlakozások. Mint szerelő készlet vagy teljesen összeszerelve és installálva rendelhető.

Feladatához tájékoztató ajánlatot adunk. Kérjük, kattintson a fenti FAX ajánlatkérés jelképre.



Adatlap

Jellemző	Érték
Csoport	Síkportál 4.0-5.0
Hasznos terhelés	0 ... 30 kg
Hajtómű, Y tengely	DGE-40-ZR-RF
Meghajtó rendszer, Y tengely	elektromos Fogasszíf görgős vezetéssel
Középhelet, Y tengely	tetszőleges
Löket, Y tengely	0 ... 1,200 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Y tengely	± 0,1 mm
Ismétlési pontosság, középheletben, Y tengely	± 0,1 mm
Hajtómű, X tengely	DGE-40-ZR-RF
Meghajtó rendszer, X tengely	elektromos Fogasszíf görgős vezetéssel
Középhelet, X tengely	tetszőleges
Löket, X tengely	0 ... 3,000 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, X tengely	± 0,1 mm
Ismétlési pontosság, középheletben, X tengely	± 0,1 mm