


Térbeli portál DHSR-DGE25ZR-DGE25ZR-SLT16

Cikkszám: 543027

FESTO

elektromos fogasszíf hajtású golyósvezetékes tengelyből áll, függőleges kompakt mini szánegység, egzakt és dinamikus pozicionálás. A Festo fordító- és megfogó elemválasztékához illeszkedő csatlakozások. Mint szerelő készlet vagy teljesen összeszerelve és installálva rendelhető.

Feladatához tájékoztató ajánlatot adunk. Kérjük, kattintson a fenti FAX ajánlatkérés jelképre.



Adatlap

Jellemző	Érték
Csoport	Térbeli portál 1.0
Hasznos terhelés	0 ... 2 kg
Hajtómű, Z tengely	SLT-16
Meghajtó rendszer, Z tengely	pneumatikus
Löket, Z tengely	0 ... 150 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Z tengely	± 0,02 mm
Hajtómű, Y tengely	DGE-25-ZR-KF
Meghajtó rendszer, Y tengely	elektromos Fogasszíf golyósvezetékekkel
Középhelyzet, Y tengely	tetszőleges
Löket, Y tengely	0 ... 1,000 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Y tengely	± 0,1 mm
Ismétlési pontosság, középhelyzetben, Y tengely	± 0,1 mm
Hajtómű, X tengely	DGE-25-ZR-KF
Meghajtó rendszer, X tengely	elektromos Fogasszíf golyósvezetékekkel
Középhelyzet, X tengely	tetszőleges
Löket, X tengely	0 ... 3,000 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, X tengely	± 0,1 mm
Ismétlési pontosság, középhelyzetben, X tengely	± 0,1 mm