


# Lineáris portál DHSL-2DGE40SP-DGE40SP

Cikkszám: 543050

FESTO

elektromos orsójajtású golyósvezetékes tengelyből áll, pontos és robusztus. A Festo fordító- és megfogó elemválasztékához illeszkedő csatlakozások. Mint szerelő készlet vagy teljesen összeszerelve és installálva rendelhető.

Feladatához tájékoztató ajánlatot adunk. Kérjük, kattintson a fenti FAX ajánlatkérés jelképre.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Csoport	Lineáris portál 4.0
Hasznos terhelés	0 ... 10 kg
Hajtómű, Z tengely	DGE-40-SP
Meghajtó rendszer, Z tengely	elektromos orsóval
Középhegyzet, Z tengely	tetszőleges
Löket, Z tengely	0 ... 600 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Z tengely	± 0,02 mm
Ismétlési pontosság, középhegyzetben, Z tengely	± 0,02 mm
Hajtómű, Y tengely	2x DGE-40-SP
Meghajtó rendszer, Y tengely	elektromos orsóval
Középhegyzet, Y tengely	tetszőleges
Löket, Y tengely	0 ... 1,000 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Y tengely	± 0,02 mm
Ismétlési pontosság, középhegyzetben, Y tengely	± 0,02 mm