


# párhuzamos építőkészlet EAMM-U-D32-40A

Cikkszám: 543150

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.

Kifutó típus. 2023-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	32
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	6,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Tehetlenségi nyomaték	2,931 kgmm <sup>2</sup>
Üresjárási nyomaték	0,05 Nm
Átvihető forgató nyomaték	1 Nm
Gyártmány súlya	300 g