


Párhuzamos készlet EAMM-U-D40-42C

Cikkszám: 543160

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	40
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	5,000 1/min
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Tehetlenségi nyomaték	10.016 kgmm ²
Üresjárási nyomaték	0.1 Nm
Átvihető forgató nyomaték	3 Nm
Gyártmány súlya	690 g
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz