


# Párhuzamos készlet EAMM-U-D60-52C

Cikkszám: 543168

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	63
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	4,000 1/min
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Tehetetlenségi nyomaték	70.5 kgmm <sup>2</sup>
Üresjárási nyomaték	0.3 Nm
Átvihető forgató nyomaték	5.5 Nm
Gyártmány súlya	1,630 g
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz