

párhuzamos építőkészlet EAMM-U-E24-32B


Cikkszám: 543225

Kifutó termék

FESTO

[Megfelelő elektromos hajtásokhoz.](#)

[Kifutó típus. 2019-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	18
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	3,000 1/min
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Tehetetlenségi nyomaték	3.016 kgmm ²
Üresjárási nyomaték	0.05 Nm
Átvihető forgató nyomaték	1 Nm
Gyártmány súlya	240 g
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz