

# műanyag tömlő PEN-16X2,5-NT

Cikkszám: 543251

FESTO

külső méretre kalibrált, QS pillanat-csatlakozóhoz, polietilén  
(élelmiszeripari alkalmazásra nem megengedett).



## Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	16 mm
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	122 mm
Belső átmérő	10.8 mm
Min.hajlítási sugár	57.5 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1 MPa
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 145 psi
Útmutatás az üzemi nyomáshoz	Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C
Engedély	TÜV
Tanúsítványt kiállító hely	B 013277 0506 00
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::-] szerint Water (liquid, free of ice)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tisztaság kategória	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Környezeti hőmérséklet	-30 ... 60 °C
Gyártmány súlya a hosszról függően	0.1029 kg/m
Pneumatikus csatlakozás	16 mm-es külső átmérőjű pillanat-csatlakozóhoz
Szín	natúr
Shore keménység	D 52 +/-3
Anyag megjelölés	RoHS konform
Material tubing	PE