


csatlakozó darab KVI-CP-3-SSD

Cikkszám: 543252

FESTO

vezérlő szekrény átvezetéshez.



Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogási mód	külső menettel
Gyártmány súlya	48 g
Elektromos csatlakozás	5 sarkú aljzat Egyenes aljzat/egyenes dugó M9 Csatlakozó
Üzemi feszültségtartomány DC	60 V
Védettség	IP65 IP67
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Material housing	Sárgaréz nikkelezett
Material seals	NBR
Beépítési helyzet	tetszőleges