


Vezérelt visszacsapó szelepek

HGL-1/8-1/8-B

Cikkszám: 543253

FESTO

OL tömítőgyűrűvel.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Szelep funkció | feloldható visszacsapó funkció |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | G1/8 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | G1/8 |
| 21 vezérlő levegő csatlakozás | G1/8 |
| Működtetés fajtája | pneumatikus |
| Felfogási mód | becsavarható külső menettel |
| Operating pressure MPa | 0.05 ... 1 MPa |
| Üzemi nyomás | 0.5 ... 10 bar |
| Pilot pressure MPa | 0.2 ... 1 MPa |
| Vezérlőnyomás | 2 ... 10 bar |
| Pilot pressure | 29 ... 145 psi |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Maritime classification | see certificate |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Normál átáramlás 1 -> 2 6-ről 0 bar-ra | 430 l/min |
| Normál átáramlás 1 -> 2 6-ről 5 bar-ra | 300 l/min |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Tisztasoba kategória | ISO class 4 |
| Tárolási hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Közeg hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Vezérlő közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Névleges meghúzási nyomaték | 3.5 Nm |
| Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz | ± 10 % |
| Gyártmány súlya | 26.2 g |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material seals | NBR |
| Material hollow bolt | Alumínium ötvözet eloxált |
| Material release ring | POM |
| Material non-return sleeve | NBR |
| Material swivel fitting | Horgany présöntvény |