



szabályozó lap

VMPA2-B8-R2C2-C-10

Cikkszám: 543343

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	21 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Pneumatikus többszintű kiépítés	Nyomásszabályozó 2-höz
Szabályozó funkció	Állandó kimenő nyomás szekunder lefúvással
Manométer választás	lehetséges
Nyomásszabályozási tartomány	2 ... 8.5 bar
1 bemeneti nyomás	0.5 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Védettség	IP65 IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Max.meghúzási nyomaték	0.65 Nm
Gyártmány súlya	180 g
Felfogás fajtája: többszintű kiépítés	láncoló lapra
Manométer csatlakozás	szorító kapoccsal
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material control panel	PA
Material seals	NBR
Material regulator housing	PA