


többpólusú csomópont VABE-S6-1LT-C-M1-S37

Cikkszám: 543414

FESTO

VTSA és VTSA-F szelepszigethez.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Szelephelyek max.száma	16 bistabil szelepeknél 32 monostabil szelepeknél
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Megengedett feszültség ingadozás	+/- 10 %
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Védettség	IP65 NEMA 4
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	459 g
Elektromos csatlakoztatás	Többpólusú
Elektromos csatlakozás	Kábel, dugóval
Material cover	PA
Material housing	Alumínium présöntvény