


Többpólusú csomópont VABE-S6-1LF-C-M1-R19

Cikkszám: 543415

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szelephelyek max. száma	16 a monostabil szelepekhez 8, bistabil szelepekkel
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Megengedett feszültség-ingadozások	+/- 10%
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Védettség	IP65 NEMA 4
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Terméksúly	539 g
Elektromos vezérlés	Többpólusú
Elektromos csatlakozó	19 pólusú Csatlakozó a CNOMO E03.62.530.N szerint
Fedél alapanyaga	PA
Ház alapanyaga	Alumínium présöntvény