


Kezelő készülék FED-300

Cikkszám: 543439

FESTO

Kezelő és kijelző készülék, FPC rendszerekhez csatlakoztatható LCD grafikus képernyővel.



Adatlap

Jellemző	Érték
Mélység	56 mm
Magasság	109 mm
Hossz	149 mm
Max. előlap vastagság	5 mm
Riasztások	1,024
Felhasználói memória	1 Mbyte
Valós idejű óra	igen
Esemény lista	256
Recept tároló	32 kByte
Valós idejű óra eltérése	130 s / hó
Színek száma	256
Rendszer LED-ek száma	4
Kijelző	TFT szín
Kijelzési tulajdonságok	Touchscreen
Kijelző méret	3,5"
Back-up telep	3 V / 270 mA lithium
Üzemi feszültségtartomány DC	18 ... 30 V
Képernyő felbontás	1/4 VGA, 320x240 Pixel
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Áramfelvétel névleges üzemi feszültségnél	0,4 A
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Relatív légnedvesség	5 - 85 % nem kondenzálódó
Védettség	IP65 elülső oldalon, IP20 hátsó oldalon
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Engedély	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Gyártmány súlya	1,000 g
AUX interfész	Sub-D 9 sarkú aljzat
PC interfész	RS232 Sub-D 15 sarkú Csatlakozó
Programozó interfész	9,6 - 38,4 kBd
PLC interfész	RS232 Sub-D 15 sarkú Csatlakozó
Ethernet interfész	opcionális, 10 MBd
Felfogási mód	Előlapra szerelés
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Programozó szoftver	FED Designer 6.06 vagy újabb