


# Kezelő készülék FED-500

Cikkszám: 543441

FESTO

Kezelő és kijelző készülék, FPC rendszerekhez csatlakoztatható LCD grafikus képernyővel, 1 funkció billentyűvel.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Mélység	91 mm
Magasság	147 mm
Hossz	187 mm
Max. előlap vastagság	5 mm
Riasztások	1,024
Felhasználói memória	32 Mbyte
Felhasználói LED-ek száma	1
Funkciógombok száma	1
Valós idejű óra	igen
Esemény lista	1,024
Recept tároló	32 kByte
Valós idejű óra eltérése	130 s / hó
Színek száma	256
Rendszer LED-ek száma	4
Kijelző	STN szín
Kijelzési tulajdonságok	Touchscreen
Kijelző méret	5,6"
Back-up telep	3 V / 270 mA lithium
Üzemi feszültségtartomány DC	18 ... 30 V
Képernyő felbontás	1/4 VGA, 320x240 Pixel
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Áramfelvétel névleges üzemi feszültségnél	0,8 A
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Relatív légnedvesség	5 - 85 % nem kondenzálódó
Védettség	IP65 elülső oldalon, IP20 hátsó oldalon
Környezeti hőmérséklet	0 ... 45 °C
Engedély	C-Tick
Gyártmány súlya	1,400 g
AUX interfész	Sub-D 9 sarkú aljzat
Nyomtató interfész	RS232 Sub-D 15 sarkú aljzat
PC interfész	RS232 Sub-D 15 sarkú aljzat
Programozó interfész	9,6 - 38,4 kBd
PLC interfész	RS232

Jellemző	Érték
	Sub-D 15 sarkú Csatlakozó
Ethernet interfész	opcionális, 10 MBd
Felfogási mód	Előlapra szerelés
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Programozó szoftver	FED Designer 6.06 vagy újabb
NEC 500 szerinti jóváhagyás	Class I, Div.2, Gr. A,B,C,D