


Kezelő készülék FED-700

Cikkszám: 543442
Kifutó termék

FESTO

Kezelő és kijelző készülék, FPC rendszerekhez csatlakoztatható LCD grafikus képernyővel, 1 funkció billentyűvel.

Kifutó típus. 2017-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
Mélység	71 mm
Magasság	187 mm
Hossz	232 mm
Max. előlap vastagság	5 mm
Felhasználói memória	32 Mbyte
Felhasználói LED-ek száma	1
Funkciógombok száma	1
Valós idejű óra	igen
Esemény lista	1,024
Recept tároló	32 kByte
Riasztások	1,024
Valós idejű óra eltérése	130 s / hó
Színek száma	64 k
Rendszer LED-ek száma	4
Kijelző	TFT szín
Kijelzési tulajdonságok	Touchscreen
Kijelző méret	7,5"
Back-up telep	3 V / 270 mA lithium
Üzemi feszültségtartomány DC	18 ... 30 V
Képernyő felbontás	VGA, 640x480 Pixel
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Áramfelvétel névleges üzemi feszültségnél	1,1 A
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Relatív légnedvesség	5 - 85 % nem kondenzálódó
Védettség	IP65 elülső oldalon, IP20 hátsó oldalon
Környezeti hőmérséklet	0 ... 45 °C
Engedély	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
Gyártmány súlya	1,600 g
AUX interfész	Sub-D 9 sarkú aljzat
Nyomtató interfész	RS232 Sub-D 15 sarkú aljzat
PC interfész	RS232 Sub-D 15 sarkú aljzat

Jellemző	Érték
Programozó interfész	9,6 - 38,4 kBd
PLC interfész	RS232 Sub-D 15 sarkú Csatlakozó
Ethernet interfész	RJ45 10/100 MBd 2 Ethernet interfész, optikai, 10 MBd
Felfogási mód	Előlapra szerelés
Programozó szoftver	FED Designer 6.06 vagy újabb