


Kezelő készülék FED-710

Cikkszám: 543443

FESTO

Kezelő és kijelző készülék, FPC rendszerekhez csatlakoztatható LCD grafikus képernyővel.

Kifutó típus. 2010-ig szállítható.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|--|
| Mélység | 71 mm |
| Magasság | 187 mm |
| Hossz | 232 mm |
| Max. előlap vastagság | 5 mm |
| Felhasználói memória | 32 Mbyte |
| Valós idejű óra | igen |
| Valós idejű óra eltérése | 130 s / hó |
| Színek száma | 64 k |
| Kijelző | TFT szín |
| Kijelzési tulajdonságok | Touchscreen |
| Kijelző méret | 7,5" |
| Back-up telep | 3 V / 270 mA lithium |
| Üzemi feszültségtartomány DC | 18 ... 30 V |
| Képernyő felbontás | VGA, 640x480 Pixel |
| Névleges üzemi feszültség, DC | 24 V |
| Áramfelvétel névleges üzemi feszültségnél | 1,1 A |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat) | EU-EMV-irányelv szerint |
| Tárolási hőmérséklet | -20 ... 70 °C |
| Relatív légnedvesség | 5 - 85 % nem kondenzálódó |
| Védettség | IP65 elülső oldalon, IP20 hátsó oldalon |
| Környezeti hőmérséklet | 0 ... 45 °C |
| Engedély | C-Tick c UL us - Listed (OL) |
| Gyártmány súlya | 1,600 g |
| AUX interfész | Sub-D 9 sarkú aljzat |
| Nyomtató interfész | RS232 Sub-D 15 sarkú aljzat |
| PLC interfész | RS232 Sub-D 15 sarkú Csatlakozó |
| USB interfész | igen |
| Ethernet interfész | RJ45 10/100 MBd 2 Ethernet interfész, optikai, 10 MBd |
| Felfogási mód | Előlapra szerelés |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |