

Kezelő készülék FED-5000

Cikkszám: 543447
Kifutó termék

FESTO

Kezelő és kijelző készülék, FPC rendszerekhez csatlakoztatható LCD grafikus képernyővel, 1 funkció billentyűvel.

Kifutó típus. 2017-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Mélység | 101 mm |
| Magasság | 307 mm |
| Hossz | 392 mm |
| Max. előlap vastagság | 5 mm |
| Felhasználói memória | 32 Mbyte |
| Felhasználói LED-ek száma | 1 |
| Funkciógombok száma | 1 |
| Valós idejű óra | igen |
| Esemény lista | 1,024 |
| Recept tároló | 32 kByte |
| Riasztások | 1,024 |
| Valós idejű óra eltérése | 130 s / hó |
| Színek száma | 64 k |
| Rendszer LED-ek száma | 4 |
| Kijelző | TFT szín |
| Kijelzési tulajdonságok | Touchscreen |
| Kijelző méret | 15" |
| Back-up telep | 3 V / 270 mA lithium |
| Üzemi feszültségtartomány DC | 18 ... 30 V |
| Képernyő felbontás | XGA, 1024x768 Pixel |
| Névleges üzemi feszültség, DC | 24 V |
| Áramfelvétel névleges üzemi feszültségnél | 1,5 A |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat) | EU-EMV-irányelv szerint |
| Tárolási hőmérséklet | -20 ... 70 °C |
| Relatív légnedvesség | 5 - 85 % nem kondenzálódó |
| Védettség | IP65 elülső oldalon, IP20 hátsó oldalon |
| Környezeti hőmérséklet | 0 ... 45 °C |
| Engedély | c UL us - Listed (OL) RCM Mark |
| Gyártmány súlya | 3,800 g |
| AUX interfész | Sub-D 9 sarkú aljzat |
| Nyomtató interfész | RS232 Sub-D 15 sarkú aljzat |
| PC interfész | RS232 Sub-D 15 sarkú aljzat |

| Jellemző | Érték |
|----------------------|--|
| Programozó interfész | 9,6 - 38,4 kBd |
| PLC interfész | RS232 Sub-D 15 sarkú Csatlakozó |
| Ethernet interfész | RJ45 10/100 MBd 2 Ethernet interfész, optikai, 10 MBd |
| Felfogási mód | Előlapra szerelés |
| Programozó szoftver | FED Designer 6.06 vagy újabb |