


# Kezelő készülék FED-1000

Cikkszám: 543515  
Kifutó termék

FESTO

Kezelő és kijelző készülék, FPC rendszerekhez csatlakoztatható LCD grafikus képernyővel, 1 funkció billentyűvel.

Kifutó típus. 2017-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



## Adatlap

| Jellemző                                  | Érték                                   |
|---|---|
| Mélység                                   | 91 mm                                   |
| Magasság                                  | 232 mm                                  |
| Hossz                                     | 287 mm                                  |
| Max. előlap vastagság                     | 5 mm                                    |
| Felhasználói memória                      | 32 Mbyte                                |
| Felhasználói LED-ek száma                 | 1                                       |
| Funkciógombok száma                       | 1                                       |
| Valós idejű óra                           | igen                                    |
| Esemény lista                             | 1,024                                   |
| Recept tároló                             | 32 kByte                                |
| Riasztások                                | 1,024                                   |
| Valós idejű óra eltérése                  | 130 s / hó                              |
| Színek száma                              | 64 k                                    |
| Rendszer LED-ek száma                     | 4                                       |
| Kijelző                                   | TFT szín                                |
| Kijelzési tulajdonságok                   | Touchscreen                             |
| Kijelző méret                             | 10,4"                                   |
| Back-up telep                             | 3 V / 270 mA lithium                    |
| Üzemi feszültségtartomány DC              | 18 ... 30 V                             |
| Képernyő felbontás                        | VGA, 640x480 Pixel                      |
| Névleges üzemi feszültség, DC             | 24 V                                    |
| Áramfelvétel névleges üzemi feszültségnél | 1,2 A                                   |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)    | EU-EMV-irányelv szerint                 |
| Tárolási hőmérséklet                      | -20 ... 70 °C                           |
| Relatív légnedvesség                      | 5 - 85 %<br>nem kondenzálódó            |
| Védettség                                 | IP65 elülső oldalon, IP20 hátsó oldalon |
| Környezeti hőmérséklet                    | 0 ... 45 °C                             |
| Engedély                                  | c UL us - Listed (OL)<br>RCM Mark       |
| Gyártmány súlya                           | 2,300 g                                 |
| AUX interfész                             | Sub-D<br>9 sarkú<br>aljzat              |
| Nyomtató interfész                        | RS232<br>Sub-D<br>15 sarkú<br>aljzat    |
| PC interfész                              | RS232<br>Sub-D<br>15 sarkú<br>aljzat    |

| Jellemző                                     | Érték  |
|--|--|
| Programozó interfész                         | 9,6 - 38,4 kBd   |
| PLC interfész                                | RS232<br>Sub-D<br>15 sarkú<br>Csatlakozó                 |
| Ethernet interfész                           | RJ45 10/100 MBd<br>2 Ethernet interfész, optikai, 10 MBd |
| Felfogási mód                                | Előlapra szerelés  |
| Anyag megjegyzés                             | RoHS konform   |
| Programozó szoftver                          | FED Designer 6.06 vagy újabb                             |
| Robbanásvédettségi tanúsítvány az EU-n kívül | NEC 500 Class I, Div. 2                                  |