


Kezelő készülék FED-1010

Cikkszám: 543516

FESTO

Kezelő és kijelző készülék, FPC rendszerekhez csatlakoztatható LCD grafikus képernyővel.

Kifutó típus. 2010-ig szállítható.



Adatlap

Jellemző	Érték
Mélység	91 mm
Magasság	232 mm
Hossz	287 mm
Max. előlap vastagság	5 mm
Felhasználói memória	32 Mbyte
Valós idejű óra	igen
Valós idejű óra eltérése	130 s / hó
Színek száma	64 k
Kijelző	TFT szín
Kijelzési tulajdonságok	Touchscreen
Kijelző méret	10,4"
Back-up telep	3 V / 270 mA lithium
Üzemi feszültségtartomány DC	18 ... 30 V
Képernyő felbontás	VGA, 640x480 Pixel
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Áramfelvétel névleges üzemi feszültségnél	1,2 A
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Relatív légnedvesség	5 - 85 % nem kondenzálódó
Védettség	IP65 elülső oldalon, IP20 hátsó oldalon
Környezeti hőmérséklet	0 ... 45 °C
Engedély	C-Tick
Gyártmány súlya	2,250 g
AUX interfész	Sub-D 9 sarkú aljzat
Nyomtató interfész	RS232 Sub-D 15 sarkú aljzat
PLC interfész	RS232 Sub-D 15 sarkú Csatlakozó
USB interfész	igen
Ethernet interfész	RJ45 10/100 MBd 2 Ethernet interfész, optikai, 10 MBd
Felfogási mód	Előlapra szerelés
Anyag megjegyzés	RoHS konform
NEC 500 szerinti jóváhagyás	Class I, Div.2, Gr. A,B,C,D