



Szabályozó lap VABF-S3-1-R1C2-C-10

Cikkszám: 543527

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|--|
| Szélesség | 26 mm |
| Szabvány alapján | ISO 15407-1 |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Pneumatikus többszintű kiépítés | Nyomásszabályozó 1-eshez |
| Szabályozó funkció | Állandó kimeneti nyomás szekunder légtelenítéssel |
| Opcionális manométer | lehetséges |
| Nyomásszabályozási tartomány | 0.05 MPa...0.85 MPa 7.25 psi...123.25 psi |
| Nyomásszabályozó-tartomány | 0.5 bar...8.5 bar |
| 1. bemeneti nyomás | 0.5 bar...10 bar |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 0 - nincs korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás | VDMA24364-B1/B2-L |
| Védettség | IP65 NEMA 4 |
| Környezeti hőmérséklet | -5 °C...50 °C |
| Terméksúly | 305 g |
| Többszintű kiépítés telepítési módja | sorolható alaplapon egyedi csatlakozólapon |
| Manométer csatlakozója | tartókapoccsal |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Kezelőpanel alapanyaga | PA |
| Szabályozó ház alapanyaga | Alumínium présöntvény |