


Membrános légszárító MS6-LDM1-3/8-P20-Z

Cikkszám: 543643

FESTO

Csökkentett nyomás harmatpont, fém csésze, átáramlási irány jobbról balra.

Figyelem: a készülék tartós kifogástalan működéséhez az üzemi levegőt 0,01µm-es finomszűrővel (maradó részecske méret < 0,1µm, maradó olajtartalom < 0,1 mg/m³) feltétlenül szűrni kell!



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Méret | 6 |
| Sorozat | MS |
| Beépítési helyzet | függőleges +/- 5° |
| Konstrukciós felépítés | Membrános szárító |
| Üzemi nyomás | 3 ... 12.5 bar |
| Normál névleges átáramlás | 200 l/min |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [1:4:2] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés nem lehetséges |
| Nyomás alatti harmatpont csökkenés | 20 K |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 |
| Tárolási hőmérséklet | -20 ... 60 °C |
| Levegő tisztasági osztálya a kimeneten | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [1:3:2] szerint |
| Közeg hőmérséklet | 2 ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet | 2 ... 50 °C |
| Gyártmány súlya | 1.05 kg |
| Felfogási mód | választható/egyéb Vezeték beépítés tartozékokkal |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | G3/8 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | G3/8 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Anyag információ, ház | Alumínium présöntvény |
| Anyag információ, csésze | Alumínium ötvözet |