

# stop henger DFST-80-40-D-Y4-A



Cikkszám: 543748

Kifutó termék

FESTO

rugó nélkül, beállítható lökés csillapító elől.

Kifutó típus. 2020-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	40 mm
Dugattyú átmérő	80 mm
Csillapítás	P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Beépítési helyzet	függőleges
Működési mód	kettősműködésű
Konstrukciós felépítés	Dugattyúrúd billenőkarral
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Billenőkar helyzetének érzékelése	induktív érzékelőhöz
Változatok	egyoldalú dugattyúrúd
Elfordulás elleni biztosítás/vezeték	Vezető csap
Üzemi nyomás	2 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
Környezeti hőmérséklet	5 ... 60 °C
Lökőerő	6,000 N
Gyártmány súlya	6,850 g
Felfogási mód	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás	G1/8
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz RoHS konform
Material cover	Alumínium présöntvény
Material seals	NBR
Material housing	Alumínium ötvözet
Material piston rod	erősen ötvözött acél, rozsdamentes