

csatlakozó tömb CPE18-PRS-3/8-4


Cikkszám: 543841

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

[CPE szelepekhez.](#)

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|-----------------------------------|
| Raszter méret | 26 mm |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Szelephelyek max.száma | 4 |
| Nyomáshozónák max. száma | 2 |
| Burst pressure | 5 MPa |
| Robbanónyomás | 50 bar |
| Burst pressure | 725 psi |
| Operating pressure MPa | -0.09 ... 1 MPa |
| Üzemi nyomás | -0.9 ... 10 bar |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Közeg hőmérséklet | -5 ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -5 ... 50 °C |
| Max. meghúzási nyomaték, szelep felfogás | 2 Nm |
| Gyártmány súlya | 611 g |
| Felfogási mód csatlakozótömb | átmenő furattal |
| Szelep felfogási módja | belső menettel |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | G3/8 |
| Pneumatikus csatlakozás 3 | G3/8 |
| Pneumatikus csatlakozás 5 | G3/8 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material manifold | Alumínium ötvözet |