



t csatlakozó NEDU-M8D3-M8T4

Cikkszám: 544391

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Csatlakozási frekvencia	100
Üzemi feszültségtartomány AC	32 V
Üzemi feszültségtartomány DC	32 V
Névleges üzemi feszültség, AC	32 V
Névleges üzemi feszültség, DC	32 V
Áramterhelhetőség	2 A
KBK korrózióállósági osztály	2
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 85 °C
Védettség	IP65 IP67
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 85 °C
Max.meghúzási nyomaték	0.3 Nm
Gyártmány súlya	9.5 g
Elektromos csatlakozás	EN 60947-5-2 szerint Csatlakozó dugó/aljzat M8x1 / M8x1 4 sarkú/3 sarkú
Felfogási mód	becsavarható
Ház színe	fekete
Anyag információ, hollandi anya	Sárgaréz krómozott nikkelezett
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, ház	PA
Anyag információ: krimp csatlakozók	Sárgaréz aranyozott