


Szelepsziget MPAF-MPM-VI

Cikkszám: 544398

Kifutó termék

FESTO

Kifutó típus. 2015-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Minta ábrázolás

Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függnnek.

Jellemző	Érték
Szelep funkció	2/2 zárt monostabil 2x3/2 zárt monostabil 2x3/2 nyitott monostabil 2x3/2 nyitott/zárt monostabil 3/2 zárt monostabil 3/2 nyitott monostabil 5/2 bistabil 5/2 monostabil 5/3 tápnyomás alatt 5/3 lefűvott 5/3 zárt
Szelep méret	20 mm 10 mm
Max. normál névleges átáramlás	360 l/min bei 10 mm 900 l/min bei 20 mm
Üzemi nyomás	-0.9 ... 10 bar
Elektromos csatlakoztatás	Többpólusú
Szelephelyek max.száma	24
Nyomászónák max. száma	7
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Védettség	IP65
Működtetés fajtája	elektromos
Szelepsziget típus	33
Konstrukciós felépítés	Körtolattyú Dugattyú ülék
Vezérlő levegő ellátás	külső belső
Szelep felépítése	Moduláris, szelep méretek kombinálhatók
Kapcsolási pozíció jelző	LED
Vákuumra alkalmas	igen
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Megengedett feszültség ingadozás	+/- 25 %
ATEX-kategória Gáz	II 3G
Gyújtószikra védelem típusa Gáz	Ex nA IIC T4 X Gc
Nem robbanásveszélyes környezeti hőmérséklet	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint EU-Ex-robbanás elleni védelem irányelv (ATEX) szerint
KBK korrózióállósági osztály	0
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 40 °C
Közeg hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Anyag megjegyzés	RoHS konform