


# lap VMPAF-AP-2

Cikkszám: 544412

Kifutó termék

FESTO

[Kifutó típus. 2019-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)



## Adatlap

Jellemző	Érték
Nyomásszabályozási tartomány	0.5 ... 5 bar
1 bemeneti nyomás	0.5 ... 10 bar
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Pneumatikus csatlakozás 3/5 közösített	G1/2
Material exhaust plate	Alumínium ötvözet
Anyag megjegyzés	RoHS konform