


mlesztő FKC-50/63

Cikkszám: 545240

FESTO

DGC-G lineáris hajtóműhöz.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	50/63
Sugárirányú eltérés +/-	4 mm
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Rövid idejű maximális megengedett terhelés az erő irányában +/-	5,000 N
Hosszú idejű maximális megengedett terhelés az erő irányában +/-	5,000 N
Gyártmány súlya	1,200 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material mounting pin	erősen ötvözött acél
Material joint	erősen ötvözött acél
Material thread piece	Acél
Material plate	Alumínium öntvény
Material lock	Rugóacél