


tápellátó lap VMPAF-FB-SP-V

Cikkszám: 545349

Kifutó termék

FESTO

Kifutó típus. 2019-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	21 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Megengedett feszültség ingadozás	+/- 25 %
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Elektromos csatlakozás	M18 3 sarkú
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material supply plate	Alumínium présöntvény