


nyomásérzékelő VMPAF-FB-PS-P1

Cikkszám: 545354

Kifutó termék

FESTO

Kifutó típus. 2019-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	21 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Üzemi nyomás	-0.9 ... 10 bar
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Megengedett feszültség ingadozás	+/- 25 %
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Pontosság, FS	2.5 %FS
Anyag megjegyzés	RoHS konform