

pneumatikus szelep



VLB-3-3/4

Cikkszám: 546060

Kifutó termék

FESTO

Kifutó típus. 2018-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Szelep funkció | 3/2 nyitott/zárt monostabil |
| Működtetés fajtája | pneumatikus |
| Méret | 39 mm |
| Normál névleges átáramlás | 5,340 l/min |
| Üzemi nyomás | 0 ... 10 bar |
| Konstrukciós felépítés | Tányéros ülék |
| Visszaállítás fajtája | mechanikus rugó |
| Névleges méret | 17 mm |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Vezérlőnyomás | 1 ... 10 bar |
| Kapcsolási idő ki | 23 ms |
| Kapcsolási idő be | 8 ms |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| Közeg hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Gyártmány súlya | 1,164 g |
| Felfogási mód | választható/egyéb PR lécre átmenő furattal |
| 12 vezérlő levegő csatlakozás | G1/4 |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | G3/4 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | G3/4 |
| Pneumatikus csatlakozás 3 | G3/4 |
| Anyag információ, tömítések | NBR |
| Anyag információ, ház | Alumínium eloxált |