

gyorscsavarzat CK-1/2-PK-9

Cikkszám: 546069

FESTO

Külső menet tömítő gyűrűvel, fém kivitel.



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	9 mm
Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen	tömítő gyűrű
Beépítési helyzet	tetszőleges
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Pneumatikus csatlakozás 1	Külső menet: G1/2
Pneumatikus csatlakozás 2	9 mm belső átmérőjű csőcsonkhoz anyával
Material housing	Alumínium eloxált