


csatlakozó dugó KS-P-6

Cikkszám: 546079

Kifutó termék

FESTO

[Kifutó típus. 2023-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	4.8 mm
Üzemi nyomás	-0.95 ... 12 bar
Normál névleges átáramlás	670 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	17 g
Pneumatikus csatlakozás	P-6