

# alapszelep LFR-D-MAXI

Cikkszám: 546437

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

fém védőkosárral.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Maxi
Sorozat	D
Működtetés biztosító zár	Arretáló forgatógomb
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Szűrő finomság	40 µm
Kondenzátum leeresztő	kézzel forgatható
Konstruktív felépítés	Szűrő szabályzó manométer nélkül
Max.kondenzátum mennyiség	2.72 oz(l)
Csészevédő	Fém védőkosár
Nyomás látjelző	G1/4 előkészítve
Üzemi nyomás	13.8 ... 240 Psi
Nyomásszabályozási tartomány	6.9 ... 180 Psi
Max.nyomáshiszterézis	6 Psi
Normál névleges átáramlás	339.5 cfm
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:9:-] szerint Nemesgázok
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tárolási hőmérséklet	14 ... 140 °F
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:8:4] szerint Nemesgázok
Közeg hőmérséklet	14 ... 140 °F
Környezeti hőmérséklet	14 ... 140 °F
Gyártmány súlya	45.5 oz
Felfogási mód	tartozékokkal
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	Horgany présöntvény
Material bowl	PC