

alapszelep LFR-D-7-MINI-A


Cikkszám: 546457

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Kimenő nyomás max. 7 bar, manométer nélkül, szűrési finomság 40 µm.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Méret | Mini |
| Sorozat | D |
| Működtetés biztosító zár | Arretáló forgatógomb |
| Beépítési helyzet | függőleges +/- 5° |
| Szűrő finomság | 40 µm |
| Kondenzátum leeresztő | teljesen automatikus |
| Konstruktív felépítés | Szűrő szabályzó manométer nélkül |
| Max.kondenzátum mennyiség | 0.748 oz(l) |
| Csészevédő | Fém védőkosár |
| Nyomás látjelző | G1/8 előkészítve |
| Üzemi nyomás | 28 ... 180 Psi |
| Nyomásszabályozási tartomány | 6.9 ... 105 Psi |
| Max.nyomáshiszterézis | 3 Psi |
| Normál névleges átáramlás | 31.5 cfm |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:9:-] szerint Nemesgázok |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Tárolási hőmérséklet | 14 ... 140 °F |
| Levegő tisztasági osztálya a kimeneten | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:8:4] szerint Nemesgázok |
| Közeg hőmérséklet | 41 ... 140 °F |
| Környezeti hőmérséklet | 41 ... 140 °F |
| Gyártmány súlya | 16.1 oz |
| Felfogási mód | Vezeték beépítés tartozékokkal választható/egyéb |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material housing | Horgany présöntvény |
| Material bowl | PC |