


csatlakozólap

VABS-S2-1S-N38-C1

Cikkszám: 546761

FESTO

csatlakozó kép ISO 5599-2 szerint.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	42 mm
A következő szabványon alapul:	ISO 5599-2
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezérlő levegő ellátás	külső
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	-0.9 ... 10 bar
Üzemi feszültségtartomány AC	110 V
Üzemi feszültségtartomány DC	24 V
Lökőfeszültség-szilárdság	4 kV
Elfogadható áramerhelés 40°C-on	2 A
Szennyeződés foka	3
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kisfeszültségű irányelv szerint
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Védettség	IP65 NEMA 4 szerelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	371 g
Csatlakozó keresztmetszet	0.08 ... 0.75 mm ²
Felfogási mód	átmenő furattal
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of connecting plate	Alumínium présöntvény