



# szabályozó lap

## VABF-S3-2-R6C2-C-10

Cikkszám: 546788

FESTO

VDMA-01/02 szelepszigethez, szabványos csatlakozó kép 15407-1, 10 bar-ig.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	18 mm
A következő szabványon alapul:	ISO 15407-1
Beépítési helyzet	tetszőleges
Pneumatikus többszintű kiépítés	Pressure regulator for 2 reversible
Szabályozó funkció	Állandó kimenő nyomás szekunder lefúvással
Manométer választás	lehetséges
Mpa nyomásszabályozási tartomány	0.05 ... 0.85 MPa
Nyomásszabályozási tartomány	0.5 ... 8.5 bar
psi nyomásszabályozási tartomány	7.25 ... 123.25 psi
1 bemeneti nyomás	0.5 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Védettség	IP65 NEMA 4
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	245 g
Felfogás fajtája: többszintű kiépítés	láncoló lapra egyedi csatlakozólapra
Manométer csatlakozás	szorító kapoccsal
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material control panel	PA
Material regulator housing	Alumínium présöntvény