


csatlakozólap

VMPA1-AP-4-1-EMS-8

Cikkszám: 546802

FESTO

MPA-S szelepszigethez.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	42 mm
Hossz	107,3 mm
Raszter méret	10,5 mm
Szelephelyek max.száma	4
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	-0,9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Vezérlőnyomás	3 ... 8 bar
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	210 g
Pneumatikus csatlakozás 2	M7
Pneumatikus csatlakozás 4	M7
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of connecting plate	Alumínium présöntvény