



szabályozó lap

VABF-S1-1-R4C2-C-10

Cikkszám: 546824

FESTO

VTSA szelepszigethez, szabványos csatlakozó kép 5599-1 szerint, max. 10 bar-ig.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	42 mm
A következő szabványon alapul:	ISO 5599-1
Beépítési helyzet	tetszőleges
Pneumatikus többszintű kiépítés	Nyomákszabályozó 2 és 4-hez
Szabályozó funkció	Állandó kimenő nyomás szekunder lefúvással
Manométer választás	lehetséges
Mpa nyomákszabályozási tartomány	0.1 ... 1 MPa
Nyomákszabályozási tartomány	1 ... 10 bar
psi nyomákszabályozási tartomány	14.5 ... 145 psi
1 bemeneti nyomás	0.5 ... 10 bar
Tápnomás 1 Mpa	0.05 ... 1 MPa
Tápnomás 1 psi	7.25 ... 145 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshöz szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Védettség	IP65 NEMA 4
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	920 g
Felfogás fajtája: többszintű kiépítés	láncoló lapra egyedi csatlakozólapra
Manométer csatlakozás	szorító kapoccsal
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material control panel	PA
Material regulator housing	Alumínium présöntvény