


szabályozó lap

VABF-S3

Cikkszám: 546837

FESTO

VDMA-01/02 szelepszigethez, szabványos csatlakozó kép 15407-1.



Minta ábrázolás

Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függnnek.

Jellemző	Érték
A következő szabványon alapul:	ISO 15407-1
Beépítési helyzet	tetszőleges
Szabályozó funkció	Állandó kimenő nyomás szekunder lefúvással
Manométer választás	lehetséges
1 bemeneti nyomás	0.5 ... 10 bar
Üzemi közeg	szűrt sűrítettlevegő, szűrőfinomság: 40 µm, olajozott vagy olajozatlan
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Védettség	IP65 NEMA 4
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Felfogás fajtája: többszintű kiépítés	láncoló lapra egyedi csatlakozólapra
Manométer csatlakozás	szorító kapoccsal
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material control panel	PA
Material regulator housing	Alumínium présöntvény