

adapter NEFC-M12G5-0.3-U1G5

Cikkszám: 547432

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogási mód	becsavarható
Elektromos csatlakozás	5 sarkú M12x1 Csatlakozó
Kábelhossz	0.3 m
Kábelszerkezet	4x0,34
Védettség	IP20
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
Material cable sheath	PUR
Material housing	ABS
Material electrical contact	Sárgaréz, aranyozott