



gyorsleürítő szelep VBQF-U-G18-E

Cikkszám: 547531

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	Gyors lefúvás
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/8
Felfogási mód	becsavarható
Standard flow rate exhaust 0.6-0 MPa (6-0 bar, 87-0 psi)	1,300 l/min
Standard nominal flow rate pressurisation 0.6-0.5 MPa (6-5 bar, 87-72.5 psi)	350 l/min
Üzemi nyomás	0.5 ... 10 bar
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Material housing	Alumínium présöntvény Horgany présöntvény
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Névleges méret	5 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tisztasoba kategória	ISO class 4
Közeg hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Hangnyomás szint	75 dB(A)
Gyártmány súlya	84.2 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR