

# T csavarzat NPFB-T-2G14-R14-FMF

Cikkszám: 547760


FESTO

csövekkel történő összekötéshez.

R és G menetes csap alkalmazásakor ajánlatos kiegészítőleg

menettömítő szalagot vagy folyékony tömítő anyagot használni.

Alternatívaként a G menetes csaphoz lehet AL 99,5 puha alumíniumból készült axiális tömítést használni.



## Adatlap

| Jellemző                            | Érték   |
|-------------------------------------|---|
| Anyag információ: menetes csavarzat | Sárgaréz<br>nikkelezett                       |
| Csomagolási egység                  | 10  |
| Üzemi nyomás                        | -0.95 ... 40 bar                              |
| Üzemi közeg                         | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [-::-] szerint |
| KBK korrózióállósági osztály        | 1   |
| Környezeti hőmérséklet              | -20 ... 150 °C                                |
| Gyártmány súlya                     | 46 g  |
| Pneumatikus csatlakozás 1           | G1/4  |
| Pneumatikus csatlakozás 2           | R1/4  |
| Anyag megjegyzés                    | RoHS konform                                  |