

# T csavarzat NPFB-T-3R12-M


Cikkszám: 547768

FESTO

csövekkel történő összekötéshez.

R és G menetes csap alkalmazásakor ajánlatos kiegészítőleg menettömítő szalagot vagy folyékony tömítő anyagot használni.

Alternatívaként a G menetes csaphoz lehet AL 99,5 puha alumíniumból készült axiális tömítést használni.



## Adatlap

| Jellemző                            | Érték   |
|-------------------------------------|---|
| Anyag információ: menetes csavarzat | Sárgaréz<br>nikkelezett                       |
| Csomagolási egység                  | 10  |
| Üzemi nyomás                        | -0.95 ... 40 bar                              |
| Üzemi közeg                         | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [:-:-] szerint |
| KBK korrózióállósági osztály        | 1   |
| Környezeti hőmérséklet              | -20 ... 150 °C                                |
| Gyártmány súlya                     | 101 g   |
| Pneumatikus csatlakozás 1           | R1/2  |
| Anyag megjegyzés                    | RoHS konform                                  |