

# Kettős csőcsonk NPFB-D-R18-R38-M

Cikkszám: 547789

FESTO


csövekkel történő összekötéshez.

R és G menetes csap alkalmazásakor ajánlatos kiegészítőleg

menettömítő szalagot vagy folyékony tömítő anyagot használni.

Alternatívaként a G menetes csaphoz lehet AL 99,5 puha alumíniumból

készült axiális tömítést használni.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Anyag információ: menetes csavarzat	Sárgaréz nikkelezett
Csomagolási egység	10
Üzemi nyomás	-0.95 ... 40 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [:-::-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 150 °C
Gyártmány súlya	23 g
Pneumatikus csatlakozás 1	R1/8
Pneumatikus csatlakozás 2	R3/8
Anyag megjegyzés	RoHS konform