


Közelítéskapcsoló SMT-8G-PS-24V-E-0,3Q-M5D

Cikkszám: 547861

FESTO

mágneses, érintés mentes, T horonyhoz



Adatlap

Jellemző	Érték
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Mérési elv	magnetorezisztív
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Kapcsoló kimenet	PNP
Kapcsoló elem funkció	Záró érintkezők
Max.kimeneti áram	80 mA
Max.kapcsolási teljesítmény, DC	2.4 W
Rövidzár védett	pulzáló
Túlterhelés állóság	rendelhető
Üzemi feszültségtartomány DC	10 ... 30 V
Polaritás felcserélése elleni védelem	valamennyi elektromos csatlakozáshoz
Elektromos csatlakozás	Kábel, dugóval M5x0,5 3 sarkú elfordítható menet
Csatlakozó, kimeneti irány	keresztben
Vezeték vizsgálati feltételek	vonszolólánc: 5 millió ciklus, 28 mm hajlítási sugár Csavarás állóság: > 300 000 ciklus, ±270°/0,1 m Hajlításállóság Festo szabvány szerint, vizsgálati feltételek külön kérésre Vizsgálati feltételek külön kérésre
Kábelhossz	0.3 m
Vezetési tulajdonság	Energialánc + robot
Anyag információ, kábelköpeny	TPE-U(PU)
Felfogási mód	a horonyba hosszirányba betolható a T horonyba pattintott
Gyártmány súlya	7 g
Anyag információ, ház	PA erősítésű
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 70 °C
Védettség	IP65 IP68