


# Hálózati tápegység SVG-1/230VAC-ASI-5A

Cikkszám: 547869

Kifutó termék

FESTO

Kifutó típus. 2017-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	70 mm
Magasság	130 mm
Hossz	125 mm
Beépítési helyzet	szabad konvekció
Primer oldali táplálás	1 fázisú
Bemenő áram	2,1 - 1,0 A
Névleges kimenő feszültség DC	30.1 V
Névleges kimenő áram	4.8 A
Bemeneti feszültség-tartomány AC	100 ... 240 V
Hálózat kiesés áthidalása	20 ms
Hálózati frekvencia	45 ... 65 Hz
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint EU kiefeszültségű irányelv szerint
Tárolási hőmérséklet	-40 ... 85 °C
Relatív légnedvesség	95%
Védettség	IP20
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 70 °C
Engedély	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Gyártmány súlya	900 g
Felfogási mód	alajos sínrel
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz