


Lökéscsillapító DYSC-12-12-Y1F

Cikkszám: 548014

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	12
Löklet	12 mm
Csillapítás	önbeállító
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Pozíciófelismerés	nélkül
Max. ütközési sebesség	3 m/s
Visszaállítási idő szobahőmérsékleten	0.2 s
Visszaállítási idő minimális környezeti hőmérsékleten	1 s
Működési mód	egyszeres működésű nyomó
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...80 °C
Csillapítási hossz	12 mm
Max. ütközőerő	1000 N
Maximális energiafogyasztás löketenként	10 J
Max. energiafogyasztás óránként	36000 J
Max. visszamaradó energia	0.05 J
Visszaállító erő	5 N
Minimális betolási erő	35 N
Terméksúly	81 g
Tömegtartomány	45 kg
Rögzítés módja	ellenanyával
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	Acél, horganyzott
Dugattyúrúd alapanyaga	erősen ötvözött acél